

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questa lampada da tavolo individuale.

Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare la nuova lampada da tavolo in modo ottimale.

portata di consegna

- 1 x portalampana con supporto
- 1 x paralume
- 3 x vite Phillips
- 3 x pellicola lucida
- 1 x manuale di istruzioni

Richiesto anche: lampadina standard 40 W / E14

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	230 V CA / 50 Hz
Consumo di energia	40 W.
Tipo di frame	E14
Fonti di luce adatte	Classe energetica da A ++ a E
Numero di diapositive	3
Formato diapositiva	A4
altezza	38 cm
Diametro paralume	10 centimetri
Diametro base della lampada	12 cm
Peso	350 gr



NOTA:

La lamina inclusa con la lampada è inserita tra il paralume a doppia parete. È una pellicola speciale che può essere stampata con tutte le stampanti a getto d'inchiostro disponibili in commercio. Il lato ruvido è stampabile e non deve essere toccato per evitare particelle di sporco o grasso dalle impronte digitali. Si prega di toccare la pellicola solo ai bordi e agli angoli. La speciale pellicola riproduce in modo ottimale l'inchiostro colorato della tua stampante.

Configurazione del programma

Configurare la pagina del programma di grafica per DIN A4 e impostare le opzioni di stampa su "stampa su pellicola o carta fotografica opaca" (applicazione a colori ridotti). Quando si progetta il disegno, prestare attenzione al bordo della stampante e alle dimensioni corrette.

Espressione

Prima stampa i tuoi disegni in qualsiasi risoluzione su un foglio di carta per verificare la corretta riproduzione delle dimensioni, del colore e del motivo. Se hai eseguito tutti i test, ora puoi stampare sulla pellicola. Posiziona la pellicola individualmente e nel verso giusto (la superficie più ruvida è il lato di stampa) nel vassoio della carta e stampa il tuo disegno. Lascia asciugare il motivo appena stampato per circa 2 minuti.



NOTA:

Le stampanti meno recenti e semplici possono occasionalmente riscontrare problemi di alimentazione. Testare la corsa pulita con l'aiuto della funzione "Formfeed" della stampante. Per fare ciò, posizionare la pellicola nel senso corretto nella fessura della carta della stampante e spingere il foglio in avanti fino all'arresto della carta (alimentazione automatica). Quindi premere il pulsante Avanzamento modulo.

Assemblaggio

1. Svita le tre viti Phillips dal paralume. Estrarre il paralume dal portalampana con il supporto.
2. Posiziona la pellicola stampata tra il paralume a doppia parete.
3. Avvita bene il paralume. Utilizzare una lampada adatta (E14) fino a un massimo di 40 watt a scelta.

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano dall'umidità.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL GmbH con la presente dichiara che il prodotto VM-6426 è conforme alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE e alla Direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE.

Kurtasz, A.

Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz
21/09/2016

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo VM-6426 nel campo di ricerca.

Puoi trovare ulteriori informazioni e domande frequenti sui prodotti YOUR Design su: www.your-design.net.